

Coherent® EnergyMax 1110573 | 1000 µJ-2000 mJ, DB25

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Produkt #12-388 [KONTAKT](#)

- 1 + **€1.950,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.950,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser aktive Fläche (mm):
50

Stecker:
DB25

Modellnummer:
J-50MB-HE
Coherent Part Number: 1110573

Typ:
[Meter required](#)

Sensor: Pyroelectric
Kabellänge (m): 2.5
Linearität (%): ±3
Kalibrierungenaugigkeit (%): ±2
Kalibrierwellenlänge (nm): 1064
Äquivalente Rauschenergie (µJ): <33
Max. Wiederholfrequenz (pps): 300
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W): 10
Max. Pulsbreite (µs): 57
Kompatible Messgeräte: #88-412 or #35-203
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 12000
Maximale eingehende Energiedichte: 500mJ/cm² (10ns, 1064nm)
Energiebereich: 1mJ - 2J
Preferred Meter: #66-277

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen