

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #55-744

3-4TAGE



1



€320,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€320,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Durchmesser (Zoll):
1.00

Substrat:
Colored Glass

Mitgelieferte Filter:
[U-330](#), [U-340](#), [BG-3](#), [BG-18](#), [BG-38](#), [B-390](#), [VG-9](#), [RT-830](#)

Beschichtung: Uncoated
Farbe: Multiple Colors
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Bandpass Filter
Toleranz Größe (mm): Schott: +/-0.38, Hoya:+0/-0.25

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
