

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #21-851 3-4 Tage



1



€364,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€364,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:  
Blue

Modellnummer:  
HLV3-14BL

Größe (mm):  
14 x 28 x 20 (W x D x H), Tip diameter 8 mm

Wellenlänge (nm):  
465.00

Gewicht (g):  
18

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Energieverbrauch (W):</b><br>0.9        |
| <b>Aktive Fläche (mm):</b><br>7            |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator |
| <b>Hersteller:</b><br>CCS                  |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Spot Light     |
| <b>Max. Eingangsstrom:</b><br>275mA        |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant          |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |