

Dauerlicht, 470nm, LED Punktleuchte mit hoher Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Produkt **#86-430** KONTAKT

- 1 + **€572,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€572,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Farbe:
Blue

Höhe (mm):
26.0

Modellnummer:
SL147-470-IC

Betriebsspannung (V):

24.00
Größe (mm): 66.7 L x 62.0 W
Gewinde: M4 Nut Channel for Mounting
Wellenlänge (nm): 470.00
Gewicht (g): 122.5
Arbeitsabstand (Zoll): 6 - 24
Lebensdauer der LED (Stunden): 50,000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Spannungsversorgung: 90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
Kabellänge (m): 1.5
Beleuchtete Fläche (mm): 65.00
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Spot Light
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)