

Gefasster Filter für industrielle Bildverarbeitung, cyan, M22 x 0,75



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-521 3-4 TAGE



1



€156,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€156,00

Stk. 10+

€148,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-450, 600-1007

Freie Apertur CA (mm):
18.00

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M22 x0.75
Farbe: Cyan
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 505.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 90.00
Fassungsdicke (mm): 5.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Außendurchmesser (mm): 23.50
Substratdicke (mm): 1.3
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen