

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-708

3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€145,00

Stk. 10+

€138,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-450, 600-1018

Freie Apertur CA (mm):
29.00

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M34 x 0.50
Farbe: Cyan
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 505.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 90.00
Fassungsdicke (mm): 5.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Außendurchmesser (mm): 36.00
Substratdicke (mm): 1.3
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen