

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted Machine Vision Filters

Produkt #21-691

3-4 TAGE



1



€170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€170,00

Stk. 10+

€162,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blockungsbereich (nm):
200-450, 600-1017

Freie Apertur CA (mm):
38.00

Beschichtung:
Hard Coated

Filtergewinde: M43 x0.75
Farbe: Cyan
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 505.00
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Halbwertsbreite FWHM (nm): 90.00
Fassungsdicke (mm): 5.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 7.0
Außendurchmesser (mm): 45.00
Substratdicke (mm): 1.3
Typ: Mounted Imaging Filter
Min. Transmission (%): ≥85

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen