

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 13685 (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #12-853 3-4TAGE

- 1 + **€55,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€55,50
Stk. 5+
€52,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.34

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 15 - 25
Widerstandsfähigkeit: Soft & Flexible
Brechungsindex n_d: 1.3685 @ 589nm
Produktnummer Norland: 13685
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Low viscocity adhesive for bonding glass or plastic.
Hinweis: Contains 10g of adhesive
Absorptionsbereich (nm): 315 - 395
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform