

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #12-858 3-4 TAGE

- 1 +

€26,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€26,50

Stk. 5+

€25,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excellent
Viskosität (cps): 2200
Widerstandsfähigkeit: Soft & Rubbery
Brechungsindex n_d: 1.60 @ 589nm
Produktnummer Norland: 160
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Higher viscosity, high refractive index adhesive for bonding glass to glass or plastic.
Hinweis: Contains 2g of adhesive
Absorptionsbereich (nm): 315 - 395
Klebertyp: Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform