

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 65 (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #55-087 Lagernd



1



€32,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€32,50

Stk. 5+

€31,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.34

Größe (cc):
10.00

Verklebung Glas:
Good

Verklebung Metall: Good
Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 1200
Widerstandsfähigkeit: Flexible
Brechungsindex n_d: 1.52 @ 589nm
Produktnummer Norland: 65
Haltbarkeit: 6 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: More flexible adhesive for extra low strain applications. Suitable for cold blocking applications.
Hinweis: Contains 10g of adhesive
Absorptionsbereich (nm): 350 - 380
Klebertyp: Glass to Glass/Metal
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform