

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #14-391 3-4TAGE

-

1

+

 €32,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€32,50

Stk. 5+

€31,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.34

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good

Verklebung Kunststoff: Excelent/Good
Viskosität (cps): 20,000 - 25,000
Widerstandsfähigkeit: Flexible
Brechungsindex n_d: 1.54 @ 589nm
Produktnummer Norland: 68T
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Screen printable, high viscosity optical adhesive that can be UV cured.
Hinweis: Contains 10g of adhesive
Absorptionsbereich (nm): 350 - 380
Klebertyp: Plastic to Plastic/Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 4.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform