

Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 88 (3 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #14-839 3-4 TAGE

- 1 + **€26,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€26,50
Stk. 5+
€25,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (oz):
0.1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Excellent

Verklebung Kunststoff: Fair
Viskosität (cps): 250
Widerstandsfähigkeit: Hard & Flexible
Brechungsindex n_d: 1.56 @ 589nm
Produktnummer Norland: 88
Haltbarkeit: 4 months
Typ: Barrel
Typische Anwendungen: Low outgassing and low viscosity for bonding glass or metal. Excellent transmission in the UV.
Hinweis: Contains 2g of adhesive
Absorptionsbereich (nm): 315 - 395
Klebertyp: Glass to Glass/Metal
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform