

## DL-UV-Verdopplertubus für 2X-Vergrößerung

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt #58-947 **8 In Stock**

- 1 + €680<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€680,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Lens Accessory **Typ:**

### Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

## Produktdetails

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße  $\frac{3}{8}$ "
- C-Mount
- Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Videomikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X- 8X und 0X- 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis  $\frac{3}{8}$ " eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine  $\frac{1}{4}$ -20-Halteklammer mitgeliefert. [UV-Beleuchtungen](#) sind separat erhältlich.

## Technische Informationen

InfiniProbe™ UV Video Microscopes Standard Configuration

