

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Elliptischer Spiegel, 12,7 mm Nebenachse, Protected Gold



Produkt #32-273 Lagernd

1 €101,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€101,00

Stk. 6+

€81,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Nebenachse (mm):
12.70

Hauptachse (mm):
17.96

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Toleranz Größe (Zoll): ±0.015
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 11.43 (Minor Axis) 16.15 (Major Axis)
Hinweis: Flatness specification is Peak to Valley
Dicke (mm): 3.81
Toleranz Dicke (Inch): ±0.020
Toleranz Dicke (mm): ±0.51
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform