

TECHSPEC® Elliptischer Spiegel, 47,63 mm Nebenachse, Protected Gold



Produkt **#32-089** 3-4 TAGE

- 1 + **€209,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€209,00
Stk. 6+
€167,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Nebenachse (mm):
47.63

Hauptachse (mm):
67.36

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/8$

Substrat: ☐ BOROFLOAT®
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Toleranz Größe (Zoll): ±0.015
Beschichtungsspezifikation: R_{avg} >96% @ 700 - 2000nm R_{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 42.88 (Minor Axis) 60.63 (Major Axis)
Hinweis: Flatness specification is Peak to Valley
Dicke (mm): 11.68
Toleranz Dicke (Inch): ±0.040
Toleranz Dicke (mm): ±1.02
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform