

Selbstregulierende Ausrichtungsfüße, englisch, 32-500 lb (4 pro Packung)



Produkt **#62-682** **5 In Stock**

-

1

+

€28^{.25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€28,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.93

Dicke (Zoll):

1.28

Durchmesser (Zoll):

Gewinde & Montage

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Akkurate Ausrichtung von optischen Tischen und Lochplatten
- Rostsichere Nylonfüße mit 1/4-20-Gewinde
- Packung mit 4 Stück

Die selbstregulierenden Ausrichtungsfüße sorgen für eine akkurate horizontale Ausrichtung von optischen Tischen und Lochplatten. Die Ausrichtung erfolgt über den Druck des Tischeigengewichts. Die rost sicheren Nylonfüße haben ein 1/4-20-Gewinde. 4 Füße pro Packung.

Technische Informationen

