

Drehbarer Adapter



Produkt #53-355 **20+ In Stock**

- 1 + €23⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€23,00 stückpreis
Stk. 10+	€20,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Includes 1/4-20 Cap Screws **Hinweis:**

English Type (1/4-20) **Compatible Post Holder:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

47.80	Länge (mm):
19.10	Breite (mm):
9.50	Dicke (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für 1/4 - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben

Die Halterung kann für die Positionierung von Edelstahlstangen mit 0,5" Durchmesser und Stangenhalterungen verwendet werden, die über ein Durchgangsloch mit einer 1/4 - 20 Inbusschraube befestigt werden. Die Halterung selber wird über eine andere Inbusschraube im Schlitz in Position gehalten. Aufgrund der Schlitzlänge kann die Stange bei 1" Lochabstand über den Bohrungen seitlich oder unter 45° zur Befestigungsstelle positioniert werden. Eloxiertes Aluminium.

Technische Informationen

