

20X beleuchtetes Messmikroskop, englische Strichplatte



Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Produkt #39-778 AUSVERKAUF KONTAKT

1

€163,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€163,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld (mm):
7.2

Vergrößerung:
20X

Numerische Apertur NA:
0.06

Größe (mm):
At Focus: 63 Dia. x 172 L
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L

Skaleneinteilung (Zoll): 0.005
Skala (Inch): 0 - 0.25
Arbeitsabstand (mm): 36.0
Tiefenmessung (mm): Up to 32

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
