

## 20X beleuchtetes Messmikroskop, englische Strichplatte



Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes

Produkt #39-778 **AUSVERKAUF** **KONTAKT**

- 1 + €181<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€181,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

7.2 **Bildfeld (mm):**

**Größe (mm):**  
At Focus: 63 Dia. x 172 L  
Pen Illuminator: 16 Dia. x 147 L

0.005 **Skaleneinteilung (Zoll):**

0 - 0.25 **Skala (Inch):**

Up to 32 **Tiefenmessung (mm):**

## Optische Eigenschaften

20X **Vergrößerung:**

0.06 **Numerische Apertur NA:**

36.0 **Arbeitsabstand (mm):**

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

Reticle should not be removed or replaced.

- Diverse Vergrößerungsoptionen
- Modelle mit Beleuchtung verfügbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
- Abnehmbarer, klarer Acrylsockel

Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergrößernde portable Mikroskope für präzise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur Messung der Länge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermöglichen eine Bearbeitung des Objektes während der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren Beleuchtungsstift mit zwei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.

**Hinweis:** Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.