

Lichtleiterschneideblock



Produkt **#54-013** **4 In Stock**

-

1

+

€46^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€46,00 stückpreis
Stk. 5+	€40,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber

- Accepts Fiber up to 3300µm Diameter
- Blade Included

Die Fasern können über Halterungslöcher positioniert werden und werden mit Standardklingen (inkl.) geschnitten. Mit dem Schneideblock können Fasern mit und ohne Hülle geschnitten werden: Fasern ohne Hülle mit 750 - 3.000 µm Dicke, Fasern mit Hülle mit 1.000 - 2.000 µm Dicke und alle Lichtleiterbündel mit Hülle mit 265 µm Durchmesser. In die Löcher passen Fasern von 750 - 3.300 µm Außendurchmesser. Schneidewinkel 90° ±0,2°.