

TECHSPEC® Kinematische Filterhalterung, 2 Verstellschrauben



Produkt #58-874 3-4TAGE

- 1 + **€118,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€118,00

Stk. 5+

€106,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Square or Rectangular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.7 - 101.6

Anzahl an Verstellschrauben:

2
Aperturgröße: 1" (25mm)
Dicke kompatible Optiken (mm): 0.5 - 3.7
Verstellweg (mm): No Z-Axis Translation
Aufbau: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°): 0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 4
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Punktstabilität (µrad): 1.3
Aperture Size (mm): 25.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen