

Flea®3 FL3-U3-120S3C-C 1/2.3" USB 3.0 Kamera, Farbe

Mehr Produkte von [FLIR](#)



Produkt #36-342 **AUSVERKAUF** KONTAKT



1



€853,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€853,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Stecker:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks

Bildrate (fps):
15.0000000000

Sensortyp:

Sony IMX172
Modellnummer: FL3-U3-120S3C-C
Mount: C-Mount
Betriebstemperatur (°C): 0 to +45
Pixelgröße, h x v (µm): 1.55 x 1.55
Pixel (h x v): 4,000 x 3,000
Sensorfläche, h x v (mm): 6.2 x 4.65
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Typ: Color Camera
Gewicht (g): 41
Energieverbrauch (W): <3
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO with #86-784
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Verschlusstyp: Rolling with Global Reset
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Videoausgang: USB 3.0
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
Sensor: Progressive Scan CMOS
Belichtungszeit: 162µs - 0.99s
Sensorformat: 1/2.3"
Dynamikbereich (dB): 66.46
Bufferspeicher: 32MB
Gehäuse: Full
Auflösung (Megapixel): 12.0000000000
Kamera-Familie: Flea@3
Hersteller: FLIR
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
#Camera Interface: USB
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

