

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Flea®3 FL3-U3-T3E4M-C 1/1.8" USB 3.0 Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [FLIR](#)



Produkt #87-431 3-4 TAGE



1



€808,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€808,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:

FLIR
Gewinde: 1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Bufferspeicher: 32MB
Kamera-Familie: Flea@3
Modellnummer: FL3-U3-13E4M-C
Sensortyp: e2v EV76C560
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 1.30
Pixel (h x v): 1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (µm): 5.3 x 5.3
Sensorfläche, h x v (mm): 6.78 x 5.43
Bildrate (fps): 60.00
Pixeltiefe: 8/12/16/24 bit
Belichtungszeit: 16µs - 1s
Stecker: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Stromversorgung: Power over USB or via GPIO with #86-784
Energieverbrauch (W): <3
GPIOs: 1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Größe (mm): 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 41
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): 50.29
Betriebstemperatur (°C): 0 to +45
Lagerungstemperatur (°C): -30 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.0
Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/Sek.): 5.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen

