

1/2" Edelstahlspitzen, Typ 25 (50 Stück)



1/2" Stainless Steel Tips, 25 Gauge (50 Count), #55-071

Produkt **#55-071** **7 In Stock**

-

1

+

€37²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€37,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
25 Gauge, Red Color	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
0.25	Innendurchmesser (mm):
0.51	Außendurchmesser (mm):

Produktdetails

- Leere Zylinder sind in transparenter, oranger und opaker Ausführung erhältlich
- Spitzen aus Plastik oder Edelstahl erhältlich
- [Dosiereinheiten](#) und [vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland](#) ebenfalls erhältlich

Für die Dosiereinheiten sind Zylinder, Spitzen und sonstiges Zubehör erhältlich. Die Zylinder sind für normale Flüssigkeiten als transparente Ausführung, für UV-härtende Flüssigkeiten in einer gelblichen Ausführung und für lichtempfindliche Flüssigkeiten in einer opaken Ausführung erhältlich. Spitzen sind in Plastik oder Edelstahl erhältlich. Die aufgebrachte Menge kann so ohne Leckage nach Wunsch eingestellt werden.

Bitte beachten Sie: Zylinder, Spitzen und Klebstoff werden separat von den [Dosiereinheiten](#) angeboten. [Vorgefüllte Dosierspritzen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls erhältlich.