

1/2" x 36" flexibler Lichtleiter



1/2" Flexible Fiber Optic Light Guide

Produkt #39-370 3-4 TAGE



1



€390,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€390,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
50.8

Durchmesser (Zoll):
0.50

Länge (Zoll):
36.00

Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Packungsdichte (%): 82% nominal
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-946 MX: #66-908
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
