

## 1/4-20-Stangenhalterung mit Außengewinde



#64-375

Produkt **#64-375** **8 In Stock**

- 1 + €69<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-9	€69,00 stückpreis
Stk. 10+	€61,30 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Adapter Brackets & Plates **Typ:**

### Konformität mit Standards

**Konform**

RoHS 2015:

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Zahnstange aus Messing; Bühne aus Aluminium
- 20 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Skala mit 1 mm Einteilung und Spannhebel
- **Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb** ebenfalls erhältlich

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf hohe Belastbarkeit und Genauigkeit, kombiniert mit langem Verstellweg ankommt. Bühnen mit Zahnstangentrieb sind mit verschiedenen Verstellachsen lieferbar.

**Bitte beachten Sie:** Verwenden Sie die 120 mm x 70 mm Grundplatte ([#54-977](#)), um die Bühnen auf metrischen oder englischen Lochplatten zu befestigen. Für die Bühnen mit Verstellung in Z-Richtung sind rechteckige Adapter erhältlich.

## Technische Informationen

