

**TECHSPEC® 1/4-20 drehbare Adapterplatte**



Produkt #55-210 **20+ In Stock**

- 1 + €91<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9   | €91,00 stückpreis               |
| Stk. 10+   | €80,60 stückpreis               |
| Need More? | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Rotation **Funktion:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

14.00 **Dicke (mm):**

32.0

Außendurchmesser (mm):

## Gewinde & Montage

1/4-20 Male, 1/4-20 Female

Gewinde:

## Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

RoHS 2015:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

[Contains SVHC\(s\)](#)

Reach 247:

## Produktdetails

- Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
- Bietet 1/4-20 Außen-/Innengewinde
- 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube

## Technische Informationen

