

1/4-20 Gewindeschraube, X-Y-Z Zahnstange



#55-621

Produkt **#55-621** **16 In Stock**

- 1 + €900⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€900,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Rack and Pinion Mount

Typ:

1/4-20 Stud

Hinweis:

Coarse Movement

Type of Adjustment:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L

Belastbarkeit (kg):
5.00

Verstellweg (mm):
35 (+23/-12) in Y, 30 in X, 32 in Z

Verstellweg pro Umdrehung (mm):
25.5 coarse

Art der Bewegung:
Linear (XYZ)

Optical Centerline from Post (mm):
80.00

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:
3/4" Diameter Post
1/4-20 Tapped Hole

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Reach 224:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- 1/4-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- [Grundplatten für Bildgebungssysteme](#), [Edelstahlstangen](#) und [Zubehör](#) ebenfalls erhältlich

Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für [TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive](#) und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit 1/4-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.