

1/4-20 Gewindeschraube, X-Y-Z Zahnstange



#55-621

Produkt **#55-621** 17 In Stock

-

1

+

€900⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€900,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:	
Rack and Pinion Mount	
Hinweis:	
1/4-20 Stud	
Type of Adjustment:	
Coarse Movement	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

Rack and Pinion Block: 50 H x 30 W x 50 L	
Verstellweg (mm):	
35 (+23/-12) in Y, 30 in X, 32 in Z	
Verstellweg pro Umdrehung (mm):	
25.5 coarse	
Belastbarkeit (kg):	
5.00	
Art der Bewegung:	
Linear (XYZ)	
Optical Centerline from Post (mm):	
80.00	

Gewinde & Montage

Mounting Post Hole and Thread:	
3/4" Diameter Post	
1/4-20 Tapped Hole	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Reach 224:	
Contains SVHC(s)	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Grob- und Feineinstellung möglich
 - Ringhalterungen für Objektive
 - 1/4-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
 - [Grundplatten für Bildgebungssysteme](#), [Edelstahlstangen](#) und [Zubehör](#) ebenfalls erhältlich
- Die Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung vereinfachen die Fokussierung von Bildgebungssystemen. Die Ringhalterungen sind ideal für [TECHSPEC VZM™ Zoomobjektive](#) und andere Objektive geeignet. Die Varianten mit 1/4-20 Gewindestift können mit fast jeder Kamera genutzt werden.