

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1/4" X 12" Flexibler Lichtleiter



1/4" Flexible Fiber Optic Light Guide

Produkt #40-639 3-4 TAGE



1



€143,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€143,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1

Durchmesser (Zoll):
0.25

Länge (Zoll):
12.00

Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Packungsdichte (%): 82% nominal
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-944 MX: #66-905
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
