

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1/4" x 48" zweiarmiger Lichtleiter



Produkt #53-045 3-4 TAGE

1 €271,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€271,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
68.00

Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1

Faserdurchmesser (Inch):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)

Länge (Zoll):
48.00

Numerische Apertur NA: 0.55
Betriebstemperatur (°C): -40 to +107
Faserdurchmesser (µm): 50.00
Toleranz Länge (Inch): ± 0.5
Packungsdichte (%): 82.00
Brechungsindex Kern n_d: 1.581
Brechungsindex Mantel n_d: 1.487
Transmissionsverluste: 6% per foot at 600nm
Beleuchtungsart: Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter: SX: #38-944 MX: #66-905
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Gehäusegeometrie: Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174: Konform
RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
