

horizontale Edelstahlstange 9"



Produkt **#52-220** **2 In Stock**

-

1

+

€77^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€77,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounting Post	Typ:
---------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

228.6	Länge (mm):
1.00	Gewicht (lbs):
9.0	Länge (Zoll):

Gewinde & Montage

1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

Gewinde:

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform

Reach 250:

Produktdetails

- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- [Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung](#) und [Zubehör](#) ebenfalls lieferbar

Mit den 3/4" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.