

vertikale Edelstahlstange 12"



Produkt #39-351 **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €93⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€93,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounting Post **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

304.8 **Länge (mm):**

1.25 **Gewicht (lbs):**

12.0 **Länge (Zoll):**

Gewinde & Montage

3/4-16 Male (One End)

Gewinde:

Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- [Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung](#) und [Zubehör](#) ebenfalls lieferbar

Mit den 3/4" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.