

vertikale Edelstahlstange 18"



Produkt **#39-353** **9 In Stock**

-

1

+

€108^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€108,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounting Post	Typ:
---------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

457.2	Länge (mm):
1.75	Gewicht (lbs):
18.0	Länge (Zoll):

3/4	Durchmesser (Zoll):
Gewinde & Montage	
3/4-16 Male (One End)	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar

Mit den 3/4" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.