

vertikale Edelstahlstange 24"



Produkt **#52-100** **5 In Stock**

-

1

+

€136^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€136,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Mounting Post	Typ:
---------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

609.6	Länge (mm):
2.25	Gewicht (lbs):
24.0	Länge (Zoll):

3/4	Durchmesser (Zoll):
Gewinde & Montage	
3/4-16 Male (One End)	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar

Mit den 3/4" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.