

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Infrared (IR) Right Angle Prisms

Produkt **#25-040** 3-4 TAGE



1



€1.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Oberflächenqualität:
60-40

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85.00
Länge Hypotenuse (mm): 18.00
Länge Katheten (mm): 12.70
Bildorientierung: Left-Handed
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 2000 - 14000
Wellenlängenbereich (µm): 2 - 14
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: GE-RP-12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen