

Glan-Laser-Polarisationsfilter, 200 - 350 nm, 8 mm



Glan-Laser Polarizer

Produkt #89-553 3-4 TAGE

- 1 + **€1.085,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.085,00
Stk. 6+
€999,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm): 8.0
Beschichtung: Single Layer MgF ₂
Durchmesser (mm): 25.40

Auslöschungsverhältnis: <5 x 10 ⁻⁶
Substrat: ☐ α-BBO
Länge (mm): 31.00
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Crystalline Glan-Laser Polarizer
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/2 @ 632.8nm
Strahlabweichung (Bogenminute): <3
Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS): λ/4 @ 632.8 nm
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 350
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform