

Gitterhalterung 20 - 40 mm



Produkt #18-538 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €173.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€173,00 stückpreis
Stk. 10+	€164,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed **Typ:**

Square or Rectangular **Optiktyp:**

Includes Hex Wrench for Locking Screws **Hinweis:**

Passende kinematische Halterung:
[#15-866](#), [#58-851](#), [#58-854](#)

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0 - 40.0

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **Reach 247:**

Produktdetails

- Befestigung von Beugungsgittern bis 60 mm Größe
- Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
- Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden

Mit den verstellbaren Gitterhalterungen können Beugungsgitter ohne eine Beschädigung der empfindlichen Gitteroberfläche befestigt werden. Die Halterungen besitzen ein 3-Punkt-Haltesystem mit Federn und Metallkontakten mit geringem Druck und können einfach über seitliche Feststellschrauben arretiert werden. Die Verlängerung auf der Rückseite mit 25,4 mm Durchmesser ermöglicht eine Befestigung der Halterungen an den [TECHSPEC® kinematischen Halterungen](#), [den runden kinematischen Halterungen der E-Serie](#) oder den [festen Spiegelhalterungen](#). Die verstellbaren Gitterhalterungen können so eingestellt werden, dass Gitter in verschiedenen Größen befestigt werden können (max. 60 mm Höhe).