


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Fluoreszierender Filter (G9), 25 mm Durchmesser, grün



Produkt #66-300 Lagernd



1



€276,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€276,00

Stk. 10+

€244,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.10

Glas-/Filternummer:
G9

Substrat: ☐

Lumilass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Green
Brechungsindex n_d: 1.694
Transformationstemperatur (°C): 660.00
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Typ: Color Filter
Emissionsspeak (nm): 540.00
Anregungsbereich (nm): 200 - 390
Anregungsspeak (nm): 365.00
Min. Empfindlichkeit: ~1µW/cm ²

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform