

Zylindrischer Punktstrahler, hohe Leistung, HLV3-22RD-4C



Produkt #21-871 3-4TAGE

- 1 + **€717,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€717,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Red

Modellnummer:
HLV3-22RD-4C

Größe (mm):
Outer diameter 22 mm, Tip diameter 8 mm, Total length 61 mm

Wellenlänge (nm):
630.00

Gewicht (g):

39
Energieverbrauch (W): 3
Aktive Fläche (mm): 6
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hersteller: CCS
Gehäusegeometrie: Spot Light
Max. Eingangsstrom: 1000mA
Betriebsmodus: Constant

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen
