

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B370 (UV-VIS), 25,4 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#18-777** 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + **€63,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€63,00

Stk. 11+
€56,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 370.00
Dichte (g/cm³): 2.36
Halbwertsbreite FWHM (nm): 100.00
Glas-/Filternummer: Hoya B370
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Violet
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen