

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #18-895 3-4TAGE

⊖

1

⊕

€32,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€32,00

Stk. 11+

€28,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Grenzwellenlänge (nm):
830.00 ±10

Dichte (g/cm³):
2.99

Glas-/Filternummer: Hoya IR83N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 500
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <60
TH (%): N/A

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen