

Langpassfilter aus Farbglas Hoya R70 (700 nm), 50,8 mm quadratisch, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-893 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€78,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Grenzwellenlänge (nm):
700.00 ±10

Dichte (g/cm³):
2.86

Glas-/Filternummer: Hoya R70
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 525
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: IR
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.91
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen