



Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U340 (UV), 25,4 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#18-767** 3-4TAGE

Weitere Bandbreiten

- 1 + **€79,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€79,00

Stk. 11+

€70,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 340.00
Dichte (g/cm³): 2.92
Halbwertsbreite FWHM (nm): 85.00
Glas-/Filternummer: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen