

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U340 (UV), 50,8 mm quadratisch, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-770 3-4TAGE

- 1 +

€169,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€169,00
Stk. 11+
€149,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.80 x 50.80

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

340.00
Dichte (g/cm³): 2.92
Halbwertsbreite FWHM (nm): 85.00
Glas-/Filternummer: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen