

Langpassfilter aus Farbglas Hoya UV32N (320 nm), 50 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #18-811 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00

Stk. 11+
€78,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Grenzwellenlänge (nm):
320.00 ±7

Dichte (g/cm³):
3.23

Glas-/Filternummer: Hoya UV32N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 572
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.90
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen