

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #18-819 3-4TAGE

⊖

1

⊕

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Grenzwellenlänge (nm):
340.00 ±7

Dichte (g/cm³):
4.01

Glas-/Filternummer: Hoya UV34N
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Clear
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 447
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Longpass Filter
Wellenlänge: UV
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.88
Fase: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen