

IDS USB 2.0 Kompaktkamerasystem mit Autofokus

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging Autofocusing USB 2.0 Compact Camera System

Produkt #14-125 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€269,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€269,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 2.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Bufferspeicher: 0MB
Hinweis: Lens included
Kamera-Familie: uEye XS
Modellnummer: UI-1007XS-C
Sensortyp: OmniVision OV5640
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Rolling
Sensorformat: 1/4"
Auflösung (Megapixel): 5.00
Pixel (h x v): 2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (µm): 1.4 x 1.4
Sensorfläche, h x v (mm): 3.63 x 2.72
Bildrate (fps): 15.00
Pixeltiefe: 8 bit
Belichtungszeit: 126µs - 1.17s
Stecker: USB 2.0, Type Mini-B
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 1.1
GPIOs: N/A
Synchronisation: Not Applicable
Größe (mm): 26.5 x 23.0 x 21.5 (includes lens and connectors)
Gewicht (g): 12
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Side Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
GPIO-Steckertyp: None
Bildverarbeitungsstandard: IDS Software Suite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform