

IDS Imaging U3-3200SE-C-HQ 1,1" Kamera, Farbe, USB3

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front)



Produkt #24-132 3-4 TAGE

- 1 +

€2.270,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.270,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Color Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Bufferspeicher: 128MB
Kamera-Familie: uEye SE
Modellnummer: U3-3200SE-C-HQ Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX304
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1.1"
Auflösung (Megapixel): 12.90
Pixel (h x v): 4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 14.13 x 10.35
Bildrate (fps): 24.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 27µs - 2s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1.6 - 3.8
GPIOs: 2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 111
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Panel
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
GPIO-Steckertyp: 8-pin Hirose (HR25)
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen