

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

IDS Imaging U3-3270LE-M-GL 1/1,8 Kamera, monochrom, USB3

Mehr Produkte von [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View)



Produkt #24-107 3-4 TAGE

[Ähnliche Kameras](#)



1



€640,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.0

Typ:
Monochrome Camera

Hersteller:
IDS Imaging

Gewinde: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Bufferspeicher: Not Specified
Kamera-Familie: uEye LE
Modellnummer: U3-3270LE-M-GL Rev.1.2
Sensortyp: Sony IMX265
Sensor: Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp: Global
Sensorformat: 1/1.8"
Auflösung (Megapixel): 3.15
Pixel (h x v): 2,048 x 1,536
Pixelgröße, h x v (µm): 3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm): 7.06 x 5.30
Bildrate (fps): 58.00
Pixeltiefe: 12 bit
Belichtungszeit: 25µs - 1.9s
Stecker: USB Type-C
Stromversorgung: Power over USB
Energieverbrauch (W): 1 - 2
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Größe (mm): 47 x 46 x 24 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g): 37
Mount: C-Mount
Gehäuse: Full
Orientierung des Anschlusses: Back Back (Right Angle)
Dynamikbereich (dB): Not Specified
Betriebstemperatur (°C): 0 to +55
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +80
GPIO-Steckertyp: N/A
Bildverarbeitungsstandard: USB3 Vision v1.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen